



WH11110200B

basico ENC 77x77mm: S3 lumineux, Plaque de fixat. + disque frontal Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Commutateur S3

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui