



SN016P

Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

16 A

Tensión

Tensión nominal

250 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Materiales

Colour

Gris claro

Código RAL

7035

Tratamiento

Lacado

Dimensiones

Altura

75 mm

Anchura

44 mm

Profundidad

67 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

40 mm

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

SCHUKO

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

No

Con contacto de tierra de protección redondo

No

Con lámpara de señal

No

Capacidad

Número de módulos

2,50

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí