



SN016P

Toma de corriente SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Lacado

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	44 mm
Profundidad	67 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Capacidad

Número de módulos	2,50
-------------------	------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----