



SN016P

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΣΟΥΚΟ 240V/16A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 75 mm

Πλάτος 44 mm

Βάθος 67 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2,50

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι