



29517006



#### LED-Signallicht RGB K.1 anthrazit matt, lackiert

##### Technische Eigenschaften

###### Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

###### Leistung

Verbrauchte Leistung in W	2 W
---------------------------	-----

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

###### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

###### Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

###### Texte

Beleuchtung	Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und FarbdurchlAuf über Taster Aufrufbar FarbverlAuf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck

###### Geeignet für

Berker K.x	
------------	--

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja