



LNH1250M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 250A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | aM |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungsgröße          | NH1 |
| Sicherungscharakteristik | aM  |

**Spannung**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart                   | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 690 - 690 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz           | 690 - 690 V |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------------------|-------|

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 18 W |
|---------------------------------------|------|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 55 mm  |
| Breite | 135 mm |
| Tiefe  | 30 mm  |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |