



VZ12NAV

Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	225 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Kód RAL	9010
---------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	1
Počet lišt	1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----