



HCA126H

**Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 125A CTC**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	2 kA

**Architektur**

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 70 mm <sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	8000 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Funktionen**

Auslöseeinheit	Schalter
----------------	----------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja