



HCA126H

Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 125A CTC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	2 kA

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 70 mm ²

Spannung

Isolationsspannung U _i	690 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	8000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktionen

Auslöseeinheit	Schalter
----------------	----------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja