



L6850VERZ

## SÄKRINGSLASTFRÄÖNSKILJARE NH00 OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Säkerhet

|            |     |
|------------|-----|
| Brandklass | I90 |
|------------|-----|

#### Arkitektur

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antal brandavvisande sidor | 4 |
|----------------------------|---|

#### Dimensioner

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Höjd           | 88 mm                         |
| Inre höjd      | 50 mm                         |
| Bredd          | 250 mm                        |
| Invändig bredd | 209 mm                        |
| Mätning A      | 120 mm                        |
| Mätning b      | 60 mm                         |
| Inre area      | 10450 - 10450 mm <sup>2</sup> |

#### Material

|            |              |
|------------|--------------|
| Material   | Gips<br>Stål |
| Behandling | Förzinkad    |

#### Utrustning

|              |      |
|--------------|------|
| Skärmaterial | Stål |
|--------------|------|

#### Material

|      |      |
|------|------|
| Färg | Zink |
|------|------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

