



LNH2315MK

Pojistka nožová NH2 gG 500V 315A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér

Technické vlastnosti

Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | gG |
|--------------------------|----|

Pojistka

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH2 |
|-------------------|-----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | gG |
|--------------------------|----|

Napětí

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 500 - 500 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|-------------------------------|-------------|

Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 315 A |
|-----------------|-------|

Podmínky použití

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolované | Ano |
|-----------|-----|

Hlavní elektrické atributy

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

Výkon

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 25 W |
|----------------------------------------------|------|

Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 135 mm |
|-------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 49 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 62 mm |
|---------|-------|

Udržitelnost

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|