




VDQ06129005

Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	62 mm
Einbaubreite	200 mm
Einbaulänge	200 mm
Länge	219 mm
Breite	219 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	12 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelausslass	Ohne Kabelausslass im Deckel
---------------	------------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja