



WH26585403C

kallysto.trend UP komplett: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	16 A
Nennstrom	16 A

Spannung

Ausgangsspannung	220 - 250 V
------------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
Leistungsaufnahme standby	0 W

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	43 mm

Kabel

Kabellänge	0 m
------------	-----

Abmessungen

Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	7 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
Leiterquerschnitt	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	Schraubanschluss
Vernetzbar	Nein

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
---------------------------------	-----------------------

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20
Schliessungstyp	Ohne Schloss

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	Vollplatte
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja