



BR651304H9011

Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 68 mm  |
| Breite | 130 mm |
| Maß a  | 143 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Konfiguration**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 85 - 95 |
|---------------|---------|

**Installation, Montage**

|              |      |
|--------------|------|
| Bodenlochung | Nein |
|--------------|------|

**Werkstoff**

|            |                |
|------------|----------------|
| Werkstoff  | PC-ABS         |
| Oberfläche | Unbehandelt    |
| Farbe      | Graphitschwarz |
| RAL Nummer | 9011           |

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Geeignet für**

BR 65 x 130 / BRN 65 x 130

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

