



UDH2050080

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 2, nastavitelná výška 50-80 mm

Technické vlastnosti

Rozměry

Délka	428 mm
Minimální výška potěru	50 mm
Rozsah nivelace	50 - 80 mm
Jmenovitá velikost	240 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
--	--------

Vybavení

Vhodné pro instalaci těsnění	Ne
Se spodní deskou	Ne
Nasazení montážního krytu	Ano

Materiál

Materiál bočnice	Umělá hmota
------------------	-------------

Kryt, dveře

Typ víka	Záslepka
----------	----------

Funkce

Možnost oddělení krytu od základny	Ano
Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené	Ne
Vhodné pro zapuštěný podlahový kanál	Ano

Ilustrace a výkresy

