



UD41A2

Blint fronstycke för kopplingsplintar, lodrätt, DIN-skens nivå hög låg, 600x750

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	600 mm
Bredd	250 mm
Djup	125 mm

Utrustning

Antal rader	2
-------------	---

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal
--------------------------------	----------

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

