



962492506

Toma Suiza Tipo 13, Integro, gris, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Colour | Gris |
| Código RAL | 7038 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Termoplástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Dimensiones

| | |
|---|----------|
| Altura | 55,50 mm |
| Anchura | 55,50 mm |
| Profundidad | 36,40 mm |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 28 mm |

Conectividad

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de conector/enchufe | Borne de tornillo |
| Tipo de montaje | Instalación de empotrar Montaje con tornillos |

Equipo

| | |
|--|---------------------|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | Norma suiza tipo 13 |
| Inserto central girado | No |
| Con tapa abatible | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |

Accesorios

| | |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | No |
|---------------------------|----|

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | No |
| Índice de protección IP | IP20 |

Texto

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Inscripción | Sin inscripción |
| Protección | Sin protección adicional de contactos |
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |

Sostenibilidad

| | |
|-------------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |