



WH26585404C

kallysto.trend encastré complet: Prise type 23 avec bornes à vis, Anthr.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	16 A
Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension de sortie	220 - 250 V
-------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance de sortie	3680 W
Puissance absorbée (veille)	0 W

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	94 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	43 mm

Câble

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm ²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1.5 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Borne à vis
Interconnectable	Non

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Type de verrouillage	Sans serrure

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Plaque pleine
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Câblage	Câblage traversant possible
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui