



FWB32K1

### Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

##### Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

##### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 3   |
| Počet řad v rozvaděči    | 3   |
| Počet polí v šířce       | 2   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

##### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 36 |
|--------------|----|

##### Funkce

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

##### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Výška           | 500 mm |
| Šířka           | 550 mm |
| Hloubka         | 165 mm |
| Vestavěná výška | 500 mm |

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

##### Rozměry

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Vestavěná šířka | 550,00 mm |
|-----------------|-----------|

##### Kryt, dveře

|             |   |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

##### Rozměry

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 24 |
|----------------------|----|

##### Kryt, dveře

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Typ rukojeti         | Výklopná rukojeť se západkou |
| Dveře/kryt průhledné | Ne                           |

##### Připojení

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet vstupů potrubí | 4 |
|----------------------|---|

##### Materiál

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiál                | Ocel                                                   |
| Kód RAL                 | 9010                                                   |
| Barva                   | Bílá                                                   |
| Materiál montážní desky | Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |

##### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ano |

##### Bezpečnost

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Třída izolace          | Třída izolace II |
| Mechanická odolnost IK | IK09             |

**Bezpečnost**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Stupeň krytí IP | IP31                                   |
| Typ uzamčení    | Bez objímky proti zlomení<br>Bez zámku |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|