



FWB32K1

Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	3
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	36
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	500 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	500 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	550,00 mm
-----------------	-----------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Počet jednotek šířky	24
----------------------	----

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

Připojení

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Akrylonitril-styren-akrylát (ASA) Polycarbonat (PC)

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK09

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP31
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámku

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----