



COL40110SET3ALU

Colonna, compleet 120 cm, aluminium

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	110 mm
Lengte	1208 mm
Binnendoorsnede	3115 - 3115 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	16
--	----

Materiaal

Oppervlakte behandeling	Gelakt
Kleur	Aluminium

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	3
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee