



20347106

Fußbodenentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K1 anthrazit, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement

Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom

10 A

Max. Schaltstrom

10 A

Spannung

Nennspannung

230 - 230 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung

230 V AC

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur

10 - 50 °C

Werkstoff

Farbe

Anthrazit

RAL Nummer

7021

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Metall

Kunststoff

Abmessungen

Höhe

71 mm

Breite

71 mm

Tiefe

54,5 mm

Bildschirm

Mit Display

Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz

1 K

Ausführung Raumtemperaturregler

Fußboden temperaturregler

Fühlerart

Fußbodenfühler

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Anschluss

Kontaktart

1NO

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung

Heizung

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse

I (1%)

Texte

Montageart

Ohne Spreizkrallen

Anschlussart

Mit Steckklemme

Thermische Rückführung

Mit thermischer Rückführung

Aufdruck

Mit Aufdruck

Anschluss

Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja