



20347103

### Fußboden temperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, K.5 Alu

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement

Drehknopf

##### Elektrischer Strom

Nennstrom

10 A

Max. Schaltstrom

10 A

##### Spannung

Nennspannung

230 - 230 V

##### Spannungsversorgung

Versorgungsspannung

230 V AC

##### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

##### Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur

10 - 50 °C

##### Werkstoff

Farbe

Aluminium

RAL Nummer

9006

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Metall

Kunststoff

##### Abmessungen

Höhe

71 mm

Breite

71 mm

Tiefe

54,5 mm

##### Bildschirm

Mit Display

Nein

##### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz

1 K

Ausführung Raumtemperaturregler

Fußboden temperaturregler

Fühlerart

Fußbodenfühler

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

##### Anschluss

Kontaktart

1NO

##### Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung

Heizung

##### Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse

I (1%)

##### Texte

Montageart

Ohne Spreizkrallen

Anschlussart

Mit Steckklemme

Thermische Rückführung

Mit thermischer Rückführung

Aufdruck

Mit Aufdruck

Anschluss

Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja