



20347104

### Fußbodenentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., K.5 edelstahl, lackiert

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

##### Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	10 - 50 °C
----------------------------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

##### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	60 mm

##### Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

##### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	1 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Fußboden temperaturregler
Fühlerart	Bimetall

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Anschluss

Kontaktart	1NO
------------	-----

##### Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

##### Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck
Anschluss	Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja