
Fiche technique du produit
WE045T



WE045T

Double InterBP Duo essensya double va-vient ou double poussoir à voyant titane

Caractéristiques techniques

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Touche double
Matière	
Couleur	Titane
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué
Dimensions	
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Connectivité	
Type de raccordement	QuickConnect
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Textes	
Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui