



HW4S340FB

Air Circuit Breaker HW4 85 kA 4000 A 3P Fixed for sentinel TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4000 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	8000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	7 $\mu\Omega$
---------------------	---------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Uitvoering component	Vaste inbouw

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja