



5812060



#### LKM-110 Türlautsprecher Modul Langlochstanzung EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

##### Technische Eigenschaften

###### Konnektivität

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Einbaubar |
|------------|-----------|

###### Werkstoff

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Farbe     | Silber              |
| Werkstoff | Metall<br>Edelstahl |

##### Bedienelemente und Anzeigen

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 0 |
|------------------|---|

##### Abmessungen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 120 x 120 mm |
| Höhe        | 120 mm       |
| Breite      | 120 mm       |
| Tiefe       | 29 mm        |

##### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

##### Funktionen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
|----------------------|-------|

##### Kompatibilität

|   |                   |
|---|-------------------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht<br>i2Audio |
|---|-------------------|

##### Anschluss

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Ausstattung

|                   |    |
|-------------------|----|
| Modulare Bauweise | Ja |
|-------------------|----|

##### Texte

|            |   |
|------------|---|
| Montageart | Zum Einbau in Außenstationen und Briefkastenanlagen                                     |
| Anschluss  | Potenzialfreier Türöffnerkontakt<br>Lichttaster Anschluss<br>Für BTE-116 Tastenexpander |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|