



WL0243

**lumina - Comutador lustre c/sinaliz - preto**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação / montagem**

Montagem Encastre

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Preto

Código RAL 9004

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento  
Envernizado

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligaçāo com parafuso

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 2

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Arquitetura**

Tipo de orgāo de comando Botāo de pressão duplo

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de instalação Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Série

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS Sim