



WL0242

lumina - Comutador lustre c/sinaliz - prata

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Prateado

Código RAL

9006

Acabamento

Mate

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Sem tratamento
Envernizado

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras
Ligação com parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Botão de pressão duplo

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação

Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação

Série

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim