




WL0242

Spínač sériový s podsvětlením, řazení 5, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Stříbrná

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený
Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojitě tlačítko

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami
Pro přišroubování

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení Sériový

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano