



FB52WLN

Porte murale, coupe-feu, univers, 30min, 1045x795x51mm, IP52

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1045 mm
Largeur	795 mm
Profondeur	51 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Laine minérale
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Position de la porte	Devant
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP42
Type de verrouillage	Par clé
Classe de résistance au feu	F30 I30

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre rangées	5

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui