



945172507

Conector 12V Integro gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	12 V
Tensión nominal	24 - 24 V

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7038
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Profundidad	39,50 mm
Profundidad de montaje	30 mm

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Lengüeta de anillo
--------------------------	--------------------

Connectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

Equipo

Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con conexión para enchufe plano

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí