



945172507

Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, šedá, lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 12 V

Jmenovité napětí 24 - 24 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7038

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55,50 mm

Hloubka 39,50 mm

Vestavěná hloubka 30 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky S očkem

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Vestavná instalace

Upevnění šrouby

Vybavení

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S připojením plochým konektorem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano