



BRHP6513019016

Parapetní kanál BRHP bezhalogenový 65x130 mm, dopravní bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	65 mm
Šířka	130 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
--	----------------------------------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Konektivita

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano