



1835102



BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe	196 mm
Breite	96 mm
Tiefe	20 mm
Abmessungen	196 x 96 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	180 mA
------------------------------------	--------

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A Anschluss für optionale Zusatzspeisung

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
Lautstärkeregelung	Ja

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Zubehör

Zusatzgerät anreichbar	Nein
------------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----