



VE09057011

## Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 77 mm  |
| Inbouwbreedte               | 253 mm |
| Inbouwlengte                | 200 mm |
| Lengte                      | 219 mm |
| Breedte                     | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm   |

#### Configuratie

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09 |
|----------------------------------------------|-----|

#### Installatie, montage

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

#### Deksel, deur

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
|----------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

#### Funcities

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Vorm

|      |             |
|------|-------------|
| Vorm | Rechthoekig |
|------|-------------|

#### Teksten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitgang | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

#### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | IJzergrijs |
| RAL-kleur | 7011       |

#### Aansluiting

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 1 |
| Aantal stopcontacten      | 9 |

#### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal ingebouwde apparaten | 9 |
| Aantal stopcontactdozen     | 3 |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Beschermingsgraad IP                       | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |