



VE09057011

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 18ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 200x253mm ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Ναι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	77 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	253 mm
Ενσωματωμένο μήκος	200 mm
Μήκος	219 mm
Πλάτος	272 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	5 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	E09
---	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Όχι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
---	------

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

Σχήμα

Σχήμα	Ορθογώνιο
-------	-----------

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

Υλικά

Χρώμα	Iron grey
Κωδικός RAL	7011

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	9

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	9
Αριθμός κουτιών εξόδου	3

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

