



WL0240

**Вимикач з підсвічуванням 2-клавішний Lumina, білий, 10AX/230В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Сигнальний білий

Код RAL 9016

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

**Ідентифікація**

Схема монтажу Базовий елемент

**Підключення**

Тип монтажу Гачкове кріплення  
Гвинтове з'єднання

**Елементи керування та індикатори**

Кількість кнопок 2

**Розміри**

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 26 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування Подвійна кнопка

**Електричний струм**

Номінальний струм 10 A

**Тексти**

Режим встановлення 3 розпірними лапками  
Для гвинтового кріплення

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Тип перемикачання Серія

**Sustainability**

Відповідність RoHS Так