



LF2002009016

#### Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm verkehrsweiß

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	18 mm
Breite	19 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	228 - 228 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1
---	---

###### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

###### Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

