



WH26130304C

kallysto.trend encastré complet: Hotelcard Anthr.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
| Courant de commutation | 10 A |

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------|
| Type d'organe de commande | Carte hôtel |
| Nombre de pôles | 1 |

Puissance

| | |
|---|--------|
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 1500 W |
| Lampes fluorescentes en circuit double | 1500 W |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Anthracite |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent | Non |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur | 94 mm |
| Largeur | 94 mm |
| Profondeur | 58.50 mm |
| Profondeur de montage | 24 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34.5 mm |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------------|-----|
| Contact d'acquiescement | Non |
|-------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 50 °C |
|------------------------|------------|

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Inscription | Avec inscription « Hotelcard » |
| Éclairage | Pour éclairage |
| Type de raccordement | Avec bornes surélevées à vis |

Convient pour

| | |
|-------------------|--|
| kallysto encastré | |
|-------------------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|