



WH26130307C

kallysto.trend UP komplett: Hotelcard-Schalter Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

Werkstoff

Farbe	Beige
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	58.50 mm
Einbautiefe	24 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
--------------------	------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----