



1601

## Glimmlampe E10 Zubehör

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

#### Elektrischer Strom

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 0 A |
|-----------|-----|

#### Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 10,10 mm |
|------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 10,10 mm |
|--------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Tiefe | 27,60 mm |
|-------|----------|

#### Werkstoff

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | Orange |
|-------|--------|

#### Beleuchtung

|               |            |
|---------------|------------|
| Art der Lampe | Glimmlampe |
|---------------|------------|

#### Nachhaltigkeit

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|