



WH41548900B



**basico ENC: AM19 R/TV (passage) 2GHz 19dB + plaque de fixation et face Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Atténuation**

Atténuation de raccordement à 860 MHz	18.50 dB
---------------------------------------	----------

Atténuation de passage à 860 MHz	1.70 dB
----------------------------------	---------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

**Fréquence**

Bande passante	5 - 2000 MHz
----------------	--------------

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Matière**

Matière	Duroplast
---------	-----------

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

**Dimensions**

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----