



LNH1200M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 200A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik aM

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH1

Sicherungscharakteristik aM

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 690 - 690 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 200 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 80 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 12.50 W

**Abmessungen**

Höhe 135 mm

Breite 39.50 mm

Tiefe 64.5 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja