



LF4006107030

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1660 - 1660 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	7
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

