



LF4006107030

## Innerhörn OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Höjd      | 40 mm                       |
| Bredd     | 57 mm                       |
| Längd     | 2000 mm                     |
| Inre area | 1660 - 1660 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 7 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Material

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad            |
| RAL-kod    | 7030                  |
| Färg       | Grå (stenfärgad)      |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner             | 1     |
| Antal fack                    | 2 - 2 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0     |
| Kabelhållare medföljer        | Ja    |
| Med skyddsfilm                | Nej   |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

