



WNA021B



## ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Πλήκτρο
------------------------------	---------

#### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Βερνίκι
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	43 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης	0 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Ως εξάρτημα
Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Με στήριξη με νύχι	Όχι
--------------------	-----

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Φωτισμός	Με μπλε λυχνία LED 230 V Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

---

**Κείμενο**

Λειτουργία διακόπτη

A/R

Είδος σύνδεσης

Με ακροδέκτη N  
Με plug-in ακροδέκτες

---