



LNH2200M

**NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 200A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                  |      |
|------------------|------|
| Sicherungsgrösse | NH2C |
|------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sicherungscharakteristik | gG |
|--------------------------|----|

**Spannung**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Versorgungsspannungsart | AC/DC |
|-------------------------|-------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
|-------------------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------------|-------------|

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 200 A |
|-----------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------|--------|

**Leistung**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 18.50 W |
|---------------------------------------|---------|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 150 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 39 mm |
|--------|-------|

|       |         |
|-------|---------|
| Tiefe | 72.5 mm |
|-------|---------|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|