



HGX060H

**Module d'isolation (INS)**

**Caractéristiques techniques**

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui