



1647

**Enjoliveur et enjoliveur rotatif, Serie 1930, blanc polaire brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Manette

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique  
PVC

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 80 mm

Largeur 80 mm

Profondeur 28 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Impression Enjoliveur sans inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

**Identification**

r Disposition d'assemblage Obturbateur

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui